

Перчатки

Возможные места пришива / крепления элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов, и т.д.).

1. Укажите в макете левая / правая перчатка; внешняя / внутренняя сторона:


- пришив поверх изделия только по коротким сторонам, пришив по периметру невозможен, максимальный размер лейбла 3х4 см;
- на маленьких размерах перчаток, тонкий (например, тканевый) лейбл может топорщиться, т.к. резинка манжеты сильно стягивается, рекомендуется использовать минимальный размер элемента кастомизации (например, 16348) и/или плотные лейблы (например, 15943 / 13916);
- пришив по 2 или 4 точкам, максимальный размер лейбла 2,5х4 см;
- рекомендуется пришив петелькой через край.

Цвет нитей для пришива подбирается под цвет изделия-носителя или лейбла. Контрастный цвет ниток не рекомендуется, но возможен по запросу.

Обязательно указывайте вариант пришива в макете.


левая перчатка
внешняя сторона

правая перчатка
внешняя сторона




Варианты пришива:


Пришив поверх изделия по коротким сторонам (по умолчанию)



Пришив по периметру



Пришив по 2 или 4 точкам



Пришив петелькой через край



Пришив одним швом, в т.ч. петелькой в сложенном виде



Варианты пришива:




Пришив поверх изделия по коротким сторонам (по умолчанию)

Пришив по периметру

Пришив по 2 или 4 точкам

Пришив петелькой через край

Пришив одним швом, в т.ч. петелькой в сложенном виде



– имитация пришива в шов



Цвет нитей для пришива
подбирается под цвет
изделия-носителя или лейбла.

Контрастный цвет нитей
не рекомендуется,
но возможен по запросу.

